



Cromatografia - Espectrometria de Massas - Equipamentos para Laboratório - Assistência Técnica

Ficha de Especificações Técnicas

Refrigerador 1320L 2°C a 8°C

Marca

Meling

Modelo

YC-1320L

Obrigada por sua consulta!



Imagem ilustrativa

Características

- Design de refrigerante 100% livre de CFC, sem produtos químicos prejudiciais ao ozônio para o meio ambiente.
- Sete sondas de temperatura podem garantir alta precisão de controle de temperatura com quase nenhuma flutuação e, portanto, podem melhorar a segurança.
- O sistema de iluminação interior com luzes LED duplas garante alta visibilidade dentro do gabinete.
- Uma porta de teste está disponível para trazer conveniência aos usuários no teste de temperatura dentro do gabinete.
- Equipado com uma interface de exportação USB, que pode ser usada para armazenar dados do último mês ao mês atual automaticamente em formato PDF.
- Com um U-disk conectado, os dados de temperatura podem ser armazenados de forma contínua e automática, em mais de 2 anos

Acessórios

- Padrão: RS485, contato de alarme remoto, backup de bateria.
- Opcionais: Registrador de gráficos.

Especificações Técnicas

Refrigerador 1320L 2°C a 8°C	
Modelo	YC-1320L
Capacidade máxima (L)	1320
Tamanho Interno (LxPxA mm)	1340*670*1515
Tamanho Externo (LxPxA mm)	1453*881*1998
Peso líquido e bruto (kg)	258/350
Desempenho	
Faixa de Temperatura	2~8°C
Temperatura do Ambiente	16-32°C
Desempenho de refrigeração	5°C
Display Digital	Sim
Controlador	Microprocessador
Refrigeração	
Compressor	1pc
Método de Congelamento	Resfriamento a ar
Modo de descongelamento	Automático
Gás Refrigerante	R290
Espessura do Isolamento	55 mm
Construção	
Material externo	PCM
Material Interno	Placa Alumínio Pulverizada (Opcional: Aço Inoxidável)
Prateleiras	10 (prateleiras com fio de aço revestido)
Iluminação	LED
Fechadura com chave	Sim
Porta de Acesso	1 peça. Ø 25 milímetros
Registro de Dados / Intervalo / Tempo de Gravação	USB / Gravação a cada 10 minutos / 2 anos
Porta com aquecedor	Sim
Rodízios	4 + (2 com rodízio e freio)
Alarme	
Temperatura	Alta/baixa temperatura, Alta temperatura ambiente e Super aquecimento do condensador.
Elétrico	Falha no sensor e Bateria Fraca.
Sistema	Falha do sensor, Porta entreaberta, Falha do registrador de dados embutido e Falha de comunicação.

Imagens do Produto



Imagens ilustrativas

